

made in JAPAN

ASTI

Ultrasonic series

—— ウルトラソニック シリーズ ——

New  
Edition

# ウルトラソニック クリーナーノズル

超音波振動体を組み入れた本製品は、  
業務用クリーナーのみでは落としにくい  
微細な汚れを集中的に叩き出します。  
お手持ちの乾式（DRY）クリーナー、  
湿式（WET）クリーナー双方に  
ご使用いただける超音波式の  
ノズルアタッチメントです。



2025年10月  
新製品販売開始！

バリュータイプ  
Value type

ご要望にお応えして AC アダプターレスへ！  
クリーナーノズルシリーズと同等の超音波パワー！

清掃能力はそのまま！

## 用途

建物内、院内、宿泊施設等の座席・絨毯清掃・  
浴室の湯垢除去、車両シート清掃。  
粉塵除去、花粉除去、ダニ除去。


発振器付属のフックを  
利用して、壁掛けなど



振動ユニットハンドル付き  
（オプション品）



差すだけ簡単すぐにスタンバイ！  
雨でも OK！防雨プラグで水回りも安心！



清掃中の“引っかかりストレス”も  
スッキリ解消！


防雨コンセント




※プラグ接続部を防雨形状とする場合は、  
プラグ形状にあったコンセント側との  
接続した場合に、防雨性能となります。  
但し、強い水流や水没する場所では  
使用できません。

装着 OK！壁掛け OK！  
色々な場所へ取付、固定ができます！

腰ベルトに固定して使用する場合



壁などに吊り下げする場合



布製ソファの清掃



座席シートの清掃



車両シートの清掃



ULTRASONIC  
VIBRATION CLEANER



# 毎秒2万8千回の超音波振動が ダストを叩き出す！

絨毯やカーペットなど、毛足の長い布製品の粉塵・ダニなどのアレルゲン物質を叩き出します。

実験動画はこちらから




【公式】YouTubeチャンネル

## ダスト吸引量 比較テスト

家庭用布製ソファ

モーターブラシ式ノズルに比べ、  
より多くの粉塵・埃を吸引する  
ことができました。

※写真はスタンダードタイプ



## ダニ・アレルゲン対策に おすすめ！

超音波振動で叩き出して吸引することで  
アレルゲン残存率が下がることを確認しました。

## ペットの粗相やシミ汚れも まとめて対応可能！



| 吸引テスト【残存率】          | 超音波振動吸引      | 超音波なし(吸引のみ)  |
|---------------------|--------------|--------------|
| ダニ排泄物由来<br>アレルゲン残存率 | <b>11.0%</b> | <b>44.7%</b> |
| ダニ虫体由来<br>アレルゲン残存率  | <b>9.3%</b>  | <b>41.4%</b> |

試験機関：ITEA 株式会社 (No.T2212011-1)



お風呂の湯垢除去にも使えます！

製品仕様【バリュータイプ】

|        |                                |        |      |                                                                                     |                                                                                               |
|--------|--------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番     | LB-VVC-N60SV                   |        | 外形寸法 | 振動ユニット：310×70×75mm（出力コード 1.5m）<br>発振器ユニット：175×125×65mm（コードブッシュ、フック除く）<br>電源コード：1.8m |                                                                                               |
| 使用温度範囲 | 5℃～35℃                         | 保存温度範囲 |      | -10℃～50℃                                                                            |                                                                                               |
| 電源     | 入力 100VAC（95VAC～107VAC）50/60Hz |        |      | 重量                                                                                  | オプション品                                                                                        |
| 超音波出力  | 28kHz（最大 40W）                  |        |      |                                                                                     |                                                                                               |
| 消費電力   | 最大 60W                         |        |      | 総重量                                                                                 | <br>グリップ |
|        |                                |        |      | 1.6kg（電源コード、出力コード含む）                                                                |                                                                                               |

**ASTI**  
ASTI株式会社

〒433-8102  
静岡県浜松市中央区大原町4-1  
URL: <https://www.asti.co.jp/>

製品のご注文、超音波製品に関するお問い合わせは…

ASTI 株式会社  
開発事業部

TEL. (053) 438-6031 FAX. (053) 438-6021  
営業担当：川島 E-mail: [labellas@asti.co.jp](mailto:labellas@asti.co.jp)

お問い合わせ  
フォームはこちら▼

